



## ■ QV-10の主な仕様

記録方式	デジタル記録(JPEGベース)/フィールド記録
信号方式	NTSC標準方式準拠
記録媒体	内蔵メモリー(16Mbitフラッシュメモリー)
記録コマ数	96枚
消去	1画面単位、全画面一括消去可能(メモリープロテクト機能付き)
撮像素子	1/5インチCCD
レンズ	固定焦点式マクロポジション付き F2 f=5.2mm
絞り	F2、F8 マニュアル切り替え式
撮影可能距離 (レンズ保護フィルター表面より)	F2…標準:60cm~310cm、接写:13cm~16cm F8…標準:28cm~∞、接写:10cm~24cm
測光方式	CCD撮像素子によるTTL中央重点測光
露出制御方式	絞り優先AE
測光連動範囲	EV+5 ~18
露出補正	-2EV~+2EV(1/4EV単位)
シャッター形式	電子シャッター
シャッタースピード	1/8~1/4000秒
ホワイトバランス	自動
セルフタイマー	作動時間10秒
モニター	ファインダー兼用1.8型TFT低反射カラー液晶 220×279ドット
入出力端子	デジタル入出力端子、ビデオ出力端子、外部電源端子
電源	電池(単3形アルカリ電池×4本)/ACアダプター(別売)
電池寿命	2時間(連続再生時)
サイズ・重量	幅13cm×奥行き4cm×高さ6.6cm・約190g(電池含まず)
付属品	ハンドストラップ、ソフトケース、専用ビデオコード、 単3形アルカリ電池×4本、クロス
別売品	専用ACアダプター AD-C60J ¥4,000(3月発売予定)

- 記載された仕様、価格、デザインなどは予告なく変更する場合があります。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
- 画面はすべてハメコみ合成です。掲載写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。
- ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は下記におたずねください。
- 表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。また、価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
- 記載された社名および製品名は、商標または登録商標です。

# CASIO

## カシオ計算機株式会社

〒163-02 東京都新宿区西新宿2-6-1  
Phone 03-3347-4811代

札幌 011-842-1234	千葉 043-243-1751	岡山 086-241-8471
旭川 0166-23-8580	多摩 0425-23-0611	広島 082-230-5800
青森 0177-22-7466	横浜 045-211-0823	福山 0849-24-2830
秋田 0188-64-9121	名古屋 052-264-1453	山口 08397-3-2000
盛岡 0196-46-3393	静岡 054-281-7087	高松 0878-62-5240
仙台 022-256-8811	新潟 025-287-1155	松山 0899-23-2255
山形 0236-42-8018	長野 0262-22-3322	福岡 092-411-2684
水戸 0292-25-6985	浜松 053-458-3995	北九州 093-521-0124
埼玉 048-666-2150	岐阜 058-262-0145	長崎 0958-25-7400
郡山 0249-61-5060	三重 0592-27-5066	熊本 096-367-0650
中央 03-3221-5522	富山 0764-22-2251	宮崎 0985-27-5300
千代田 03-3862-4151	金沢 0762-24-0081	大分 0975-35-2243
新宿 03-3341-3321	大阪 06-362-0070	鹿児島 0992-56-3575
特販 03-3221-5211	京都 075-361-7711	沖縄 098-868-2442
宇都宮 0286-34-0395	神戸 078-392-4123	
高崎 0273-23-1511	姫路 0792-23-2009	

■お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店へどうぞ。